



# BLUEBIRD SYLPHY

## ブルーバード シルフィ ”アンシャンテ”

### ブルーバード シルフィ ”アンシャンテ”で もっと遠くへ出かけませんか？

”アンシャンテ”はクルマへの乗り降りをスムーズにする、「助手席回転シート」付き車です。

- 2WD18Viをベースにアンシャンテを設定。●助手席が簡単な手動操作で90度回転。
- 助手席回転シートで体をひねらずに乗り込め、お年寄りや着物をお召しの方の乗り降りもラクラク。



Photo:アンシャンテ。ボディカラーはエクセレントブルー(P)〈#BW9〉。

1




ドアを開けて助手席を  
回転させる

2



助手席に座ったら回転  
させて元の位置へ

3



カチッとロックしたら  
乗り込みOK



1

ドアを開けて  
助手席を  
回転させる



回転用レバーの操作だけで、助手席を横向きに90°回転することができます。カチッと音がしてロックしたら乗り込み準備完了です。



**足置きステップ**  
回転時に足を置いて頂くステップです。

ステップは取り外しが可能です。

2

助手席に座ったら  
回転させて  
元の位置へ



**簡単操作の回転レバー**  
助手席の回転レバーは、回転用レバーひとつの簡単操作です。



乗車する方がシートにしっかりと座ったことを確認したら、回転レバーを操作してゆっくりシートを回転させます。

※助手席回転シートはスライドいたしません。

3

カチッと  
ロックしたら  
乗り込みOK!



助手席を前向きに回転させてシートがカチッとロックしたら、乗り込み完了です。

**胸部固定ベルト(オーテック扱いディーラーオプション)**

シート回転時や運転中もしっかりと着座姿勢をサポートしてくれます。



※胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを着用して下さい。

※掲載写真のベース車両は実車と異なりますが、操作方法は同一となります。

### ■主要諸元表

車種	ブルーバードシルフィアンシャント
ベース車グレード	18Vi
ベース車 車名型式	ニッサン UA-QG10
車種番号	GL01
車種記号	BATARGAG10EDAL5LAZ
エンジン型式	QG18DE(*)
運転タイプ	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]
全長×全幅×全高 (mm)	4470×1695×1445
車両重量 (kg)	1190
乗車定員 (名)	5

\*超・低排出ガス車(U-LEV)認定。  
(平成12年基準排出ガス75%低減レベル)

### ■18Vi以外でのアンシャント

- 助手席回転シートはその他のグレードへも装着できます。
  - ただし、サイドエアバッグ付車、本革シート付車への装着はできません。
  - また、助手席シート生地が運転席、後部座席と異なる場合があります。
- 詳しくは、オーテックまでお問い合わせ下さい。

### ■税制度

登録	持込登録 5ナンバー
消費税	課税 (オーテック扱いディーラーオプションの車いす収納装置(電動式)を装着した場合、消費税は非課税となります。)
自動車取得税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所までご相談下さい。
自動車税	

※上記以外にも都道府県によってはその他の優遇措置が受けられる場合がございますので、福祉事務所等へお問い合わせ下さい。

※平成12年排出ガス規制に適合しており、優遇税制の適用が受けられます。さらに、七都府市低公害車指定制度(新基準)をクリアしており、東京都登録の場合、自動車税の優遇税制対象となります。税率、期間等詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせ下さい。

### ■主要装備一覧表

仕様	アンシャント(2WD QG18DE 18Vi)	
視界	UVカットグリーンガラス(フロント)(トップシェード付)	○
	グリーンガラス(リヤ)(トップシェード付)	○
	グリーンガラス(リヤドア)	○
	UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	○
	UVカット断熱グリーンガラス(リヤドア)+UVカット断熱グリーンガラス(リヤ)(トップシェード付)	△
	4灯C.S.R.ハロゲンヘッドランプ	○
運転席まわり	チルトステアリング	○
	抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー)	○
	グリーンフィルター	○
	オゾンセーフマニキュアエアコン(プッシュ式)	○
	ファインビジョンメーター(2段階表示トリップメーター付)	○
シート関連 (注1)	助手席回転シート	○
	助手席回転シート用胸部固定ベルト (注2)	☆
	後座リッド付カップホルダー(リヤセンターアームレスト内)(パズル型メーブル木目調リッド)	○
オーディオ	CD-体AM/FM電子チューナーラジオ(80W)(4スピーカー)	○
	リヤガラスアンテナ	○
外装	別体カラードサイドガードモール(メッキ付)	○
	別体カラードバンパーモール(メッキ付)	○
	サイドシルプロテクター (注3)	△
	15インチアルミロードホイール(15×6JJ)	△
安全・メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム	○
	ブレーキアシスト	○
	電子式ABS(アンチロックブレーキシステム)	○
	EBD(電子制御制動力配分システム)	○
	LED式ハイマウントストップランプ	○
	車いす収納装置(電動式) (注4)	☆
	寒冷地仕様 (注5)	△

(注1) 助手席回転シートはアンシャント専用シートとなり、ベース車の助手席とは形状が異なります。また、助手席シートスライド機構、助手席シートバックポケットは、アンシャントには装備されません。

(注2) 胸部固定ベルトはシートベルトではございません。走行中は必ず車両のシートベルトを着用する必要があります。

(注3) 15インチアルミロードホイールとセットで装着となります。

(注4) 2000年10月発売予定です。トランクルーム内に装着され、車いす収納の際の負荷を軽減することができます。

(注5) 寒冷地仕様の主な内容はヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、リヤヒーターダクト、ワイパーデアイザーです。

●上記以外のメーカーオプション設定はございません。


●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●車体色は、ベース車と同一です。

●上記以外の仕様装備はベースとなる2WD 18Viと同一です。

表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

### ■回転シート図



※助手席回転シートはベース車に対して座面高が高くなるため、ヘッドクリアランスが20mm少なくなります。座高が高い方、首が曲がらない方、膝が曲がらない方、シートに深く座れない方は乗降が困難となる場合がありますので、ご注意ください。

### ■助手席回転シートについて

- 座高の高い方、首の曲がらない方は、シートに座る時に頭がドア開口部にあたり、乗降が困難となる場合がございます。
- 膝が曲がらない方、シートに深く着座できない方は、シート回転時に足がボディにあたり、シートの回転が困難となる場合がございます。
- また、介助者の力の弱い場合には、乗り降りが困難な場合がありますので、ご検討の際は、オーテックまでお問い合わせ下さい。

### ■トランク内に収納可能な車いすの最大寸法

全高		820以下
全長		1100以下
折りたたみ幅		400以下

### ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで、お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life care Vehicle)と呼んでいます。

<LV改造のご相談窓口>

現在ご使用の日産車をLVに改造のご相談を承っております。  
詳しくは(株)オーテックエルコまでお問い合わせ下さい。

電話 (0467) 87-8352

### 日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえ、いい運転。  
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

<http://www.nissan.co.jp/>

### 夢が今…感動に

AUTECH

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

**株式会社 オーテックジャパン**  
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
オーテックLVホットライン  
(0467) 87-8032  
インターネットホームページ <http://www.autech.co.jp/>

●このカタログの内容は2000年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。  
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。